

ELECTRODOS DE PH



Especificaciones

- Descripción: Electrodo de plástico / Electrodo de vidrio / Electrodo de lanza / Electrodo plano / Con temperatura de 30K
- Rango: 0-14 pH / 2-12 pH /
- Temperatura: 0-80 °C / 0-90 °C
- Cuerpo: PC / Vidrio

SKU: N / A | **Categorías:** [Electrodo y Celda](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 BELL-EP14 BELL-EP24 BELL-EP34 BELL-EP44 BELL-EP54 BELL-EP64	BELL-EP14	Electrodo de plástico	BELL-EP14
 BELL-EP14 BELL-EP24 BELL-EP34 BELL-EP44 BELL-EP54 BELL-EP64	BELL-EP24	Electrodo de vidrio	BELL-EP24
 BELL-EP14 BELL-EP24 BELL-EP34 BELL-EP44 BELL-EP54 BELL-EP64	BELL-EP34	Electrodo de lanza	BELL-EP34
 BELL-EP14 BELL-EP24 BELL-EP34 BELL-EP44 BELL-EP54 BELL-EP64	BELL-EP44	Electrodo de lanza	BELL-EP44
 BELL-EP14 BELL-EP24 BELL-EP34 BELL-EP44 BELL-EP54 BELL-EP64	BELL-EP54	Con 30K temp.	BELL-EP54

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BELL-EP64	Electrodo plano	BELL-EP64

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BELL-EP14	BELL-EP24	BELL-EP34	BELL-EP44	BELL-EP54	BELL-EP64
Descripción	Electrodo de plástico	Electrodo de vidrio	Electrodo de lanza	Electrodo de lanza	Con temperatura de 30K	Electrodo plano
Rango	0-14 pH	0-14 pH	2-12 pH	2-12 pH	0-14 pH	2-12 pH
Temperatura	0-80 °C	0-90 °C	0-80 °C	0-80 °C	0-80 °C	0-80 °C
Tipo Ref.	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl
Unión	Fibra	Cerámica	Fibra cricoide	Fibra cricoide	Cerámica	Teflón cricoide
Recargable	No	si	No	No	No	No
Cuerpo	PC	Vidrio	PC	PC	PC	PC
Conector	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC +3.5 ψEnchufe	BNC
Tamaño (mm)	125 x 12	96 x 12	140 x 12	155 x 15	120 x 12	110 x 12
Cable	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m

COTECNO