

BAÑO DE AGUA DE TEMPERATURA CONSTANTE



Características

- Control por microprocesador, pantalla LED
- Función de sincronización y protección contra sobrecalentamiento.
- Material externo: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Material interior: Cámara interior de acero inoxidable.

SKU: N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Consumo (w)
	B-01-01-02-020402		1500
	B-01-01-02-020401		800

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-01-02-020401	B-01-01-02-020402
Modelo	BellBano-15	BellBano-36
Rango de temperatura	RT-100 °C	
Temperatura de fluctuación	$\leq \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Consumo (w)	800W	1500W
Fuente de alimentación	AC110 / 220V $\pm 10\%$, 50 / 60Hz	
Tamaño interno (L * D * H) mm	420 * 180 * 180	600 * 300 * 180
Tamaño externo (L * D * H) mm	580 * 300 * 270	760 * 410 * 270
Tamaño del embalaje (L * D * H) mm	630 * 350 * 310	820 * 480 * 310
Peso neto / kg)	10	15
Peso bruto (kg)	11	17

COTECNO