

CÁMARA DE INSPECCIÓN MICRO CA-100



SKU: N / A | **Categorías:** [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección por vídeo manual](#), [Inspección Y Localización](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara de inspección micro CA-100

La nueva cámara de inspección RIDGID® micro CA-100, la siguiente generación de la microcámara de inspección SeeSnake®, le permite realizar exploraciones visuales más detalladas en zonas de acceso aún más difícil. Su cómoda empuñadura tipo pistola, los controles accionados con una sola mano y la pantalla grande simplifican la exploración de los puntos de acceso más difícil. La dotación normal de la micro CA-100 incluye una resistente cabeza de cámara en aluminio anodizado de 0,7" (17 mm) con cuatro diodos LED de gran luminosidad, para que pueda ver en las zonas más oscuras. Gire fácilmente la imagen activa en sentido contrario a las agujas del reloj para ver en cualquier situación. Gracias a que dispone de un accesorio de cámara de 6 mm, el modelo micro CA-100 le permite identificar y resolver problemas en más lugares. La cámara de inspección RIDGID micro CA-100 aporta soluciones cuando y donde usted las necesite.

- [Especificaciones](#)
- [Documentos de soporte](#)
- [Información para pedidos](#)

Pantalla	Cristal líquido, de 3,5" en color (resolución 320 x 240)
Cabeza de cámara	Diámetro de 17 mm, construcción de aluminio
Iluminación	Cuatro diodos LED de luminosidad ajustable
Longitud del cable	3 pies (90 cm) ampliable a 30 pies (9 m) con extensiones opcionales
Salida de vídeo	Cable RCA de 3' (90 cm) (incluido)
Rotación de la imagen	4 x 90°
Impermeable	Cabeza de cámara y cable a 10' (3 m)
Fuente de alimentación	Cuatro baterías AA
Accesorios	Espejo, gancho e imán

Hoja del catálogo	Cámara micro CA-100 - Hoja de catálogo (1,35 MB)
Manual del operario	Cámara micro CA-100 - Manual (2,37 MB)
Lista de piezas	Lista de piezas CA-100 (69,59 KB)
Garantía	Garantía vitalicia completa

NÚMERO DE CATÁLOGO
DESCRIPCIÓN
PESO
LB KG

36738

Cámara de inspección micro CA-100

5,5

2,5

ACCESORIOS
NÚMERO DE CATÁLOGO
DESCRIPCIÓN
PESO
LB KG

37108

Extensión de cable universal de 3'

0,7

0,3

37098

Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (3') *

0,8

0,3

37093

Cabezal de imágenes fijas de 6 mm (6') *

0,9

0,4

31128

Extensión de cable universal de 3' (90 cm)

0,7

0,3

37113

Extensión de cable universal de 6'

1,4

0,6

* No es compatible con la cámara de inspección micro 25643 original (diseño de interruptor de accionamiento giratorio).

REPUESTOS
NÚMERO DE CATÁLOGO
DESCRIPCIÓN
PESO
LB KG

37103

Repuesto de captador de imágenes de 17 mm

0,7

0,3

37123

Espejo, gancho e imán para cabeza de cámara de 17 mm

0,1

0,0

COTECNO