

OLLA PARA FUNDIR



Código del Producto:

UTC-1050

Olla para Fundir de 3 lts., 220-240 V 50-60 Hz

UTC-1050/110

Olla para Fundir de 3 lts., 110 V 60 Hz

Estándares:

EN 12390-3, 12390-1, 12504-1; ASTM C31, C192, C617, C39,

C42; AASTHO T23, T126

La UTC-1050 olla para fundir es usada para fundir cabecero de azufre. El aparato consiste de un contenedor de aluminio de 3 litros de capacidad en una camisa de acero, cubierta (tapa), y un sistema de calentamiento de control termostático para mantener la temperatura constante en el rango de ambiente a 200 °C.

Dimensiones	350x320x290 mm
Peso (aprox.)	9 kg
Potencia	600 W

SKU: N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-1050	Olla para Fundir de 3 lts., 220-240 V 50-60 Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-1050/110	Olla para Fundir de 3 lts., 110 V 60 Hz	Any SKU / Modelo

COTECNO