

## VISCOSÍMETRO DIGITAL ROTACIONAL PRO - VISCOLEAD SERIES



**SKU:** N / A | **Categorías:** [fungilab](#), [Viscosimetro Digital](#) |

## VARIACIONES

Imagen

SKU

Descripción



VL300001



VL300002



VL300003

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Viscosímetro rotacional digital

### Características:

Resultados de viscosidad profesional y precisa. Personaliza tu medida

### Opciones de idiomas

Inglés / francés / alemán / catalán / español / italiano / japonés / polaco / holandés / portugués

- **Funciones del programa**

- Tiempo de torsión
- Hora de parada
- 10 memorias de trabajo
- Opción personalizable (Velocidades)
- Programable: Multipaso / Rampa
- Convertidor de unidades (IS o CGS)

- **Interfaz USB**

Datos de transferencia más rápidos a la computadora

- **Auto prueba**

Comprueba la función interna para que la unidad esté lista para usar

- **Lecturas de Viscosidad**

- Viscosidad absoluta (cP o mPa · s)
  - Viscosidad aparente (cP o mPa · s)
  - Viscosidad cinemática (cSt, mm<sup>2</sup> / sec)
- (Densidad introducida por el usuario)

- **10 memorias de trabajo**

Configure la unidad y prepárela para usarla todos los días, eligiendo la memoria que necesita

- **Datos mostrados**

- Velocidad seleccionada
- Eje seleccionado
- Lecturas de viscosidad (cP o mPa · s o cSt)
- Porcentaje del rango de escala completo (%)
- Temperatura de muestra (oC o oF)
- Velocidad de corte (con husillos coaxiales) (s-1)
- Esfuerzo de corte (con husillos coaxiales) (N / m<sup>2</sup>)
- Densidad (introducida por el usuario) (g / cm<sup>3</sup>)

- **Adaptador universal**

Todos los accesorios como Brookfield (Opcional)

Software Datalogger incluido

USB permite la transferencia de datos a un formato Excel

Husos

Husillos de acero inoxidable AISI 316, fácilmente identificables por número y letra cuando se cambian según el rango de viscosidad.

Estos son los estándares que siguen nuestras unidades:

BS: 6075, 5350

ISO: 2555, 1652

ASTM: 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716

| Código   | Modelo | Rango de medición (cP) | Velocidad (r.p.m) | Número de velocidades |
|----------|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| VL300003 | PRO L  | *1 - 6.000.000         | 0.01 - 200        | 54                    |
| VL300002 | PRO R  | 100 - 40.000.000       | 0.01 - 200        | 54                    |
| VL300001 | PRO H  | 200 - 106.000.000      | 0.01 - 200        | 54                    |

Entrega estándar. Cabeza del viscosímetro con número de serie / Soporte, 3 ajuste de nivelación para cabezal de soporte / cabezal / husillos estándar / cabezal

Protector / Soporte de husillo / sonda PT100 (opcional) / Cable de alimentación / Software de registro de datos en un CD / Cable USB / Maletín de transporte / Certificado de calibración / Manual de instrucciones

**NOTA:** Todas las partes (incluyendo el soporte del viscosímetro) encontrarán espacio en la maleta.

COTECNO