

## AGITADOR



**SKU:** B-01-24-02-15-0100 | **Categorías:** [Mezclador planetario de accesorios de agitación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"][/tabbed\_section][vc\_column\_text]

Especificaciones Técnicas

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

| Código Del Producto       | B-01-24-02-15-0100                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                    | BellAgi-20                                                                        |
| Capacidad bruta (lt)      | 5 litros                                                                          |
| Cuenco                    | 16 SWG, SS 316                                                                    |
| Acabado de superficie     | Acabado espejo - ra 0,10 micras (interior)<br>Acabado mate - grano 150 (exterior) |
| Agitador                  | SS 316                                                                            |
| Empaquetadura             | Silicona de grado alimenticio                                                     |
| Capacidad de trabajo (lt) | 3 a 5 litros.                                                                     |
| Cuerpo principal          | Revestimiento de polvo de aluminio.                                               |
| Peso neto (kg)            | 5,5 Kg                                                                            |
| Peso bruto (kg)           | 20 Kg                                                                             |
| Dimensiones               | 5.5 'x 7 "x 13" pulgadas                                                          |
| Embalaje                  | 17 "x 11,5" x 14 "pulgadas                                                        |

[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row]

COTECNO