

GABINETE DE FLUJO LAMINADO



El gabinete de flujo laminado es un banco de trabajo o caja similar, que crea un entorno de trabajo libre de partículas al tomar aire a través de un sistema de filtración y expulsarlo a través de una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional. El gabinete de flujo laminar está encerrado en los lados y se mantiene bajo presión positiva constante para evitar la infiltración de aire contaminado en la habitación.

El gabinete de flujo laminado es ampliamente utilizado en laboratorios de investigación médica, hospitales, instalaciones de fabricación y otros entornos de investigación y producción.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	BellGabFlu-1300	BellGabFlu-1800
Tamaño externo (W * D * H)	1310 * 750 * 2040 mm	1800 * 750 * 2040mm
Tamaño interno (W * D * H)	1200 * 645 * 610mm	1700 * 645 * 610 mm
Altura de la superficie de trabajo	750 mm	
Monitor	Pantalla LCD	
Velocidad del flujo de aire	Promedio de 0.3 ~ 0.5m / s	
Material	Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	
	Mesa de trabajo: acero inoxidable 304	
	Ventanas laterales y frontales: vidrio templado de 5 mm anti UV	
Prefiltro	Fibra de poliéster, lavable	
Filtro HEPA	99.999% de eficiencia en 0.3um	
ruido	<60dB	
Ventana frontal	Motorizado	
Apertura máxima	430 mm	
Lámpara fluorescente	28W * 1	36W * 1
Lámpara UV	30W * 1	40W * 1
	Emisión de 253.7 nanómetros	
Consumo	400W	450W

Enchufe impermeable	Dos, carga total $\leq 500W$	
Castor	Rueda universal con patas de nivelación	
Fuente de alimentación	AC220V $\pm 10\%$, 50 / 60Hz; 110V $\pm 10\%$, 60Hz	
Accesorio estándar	Lámpara fluorescente, lámpara UV * 2, soporte de la base, grifo de gas, enchufe a prueba de agua * 2	
Peso bruto	228kg	306kg
Tamaño del paquete (W * D * H)	1460 * 1070 * 1650 mm	1960 * 970 * 1600mm

SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

COTECNO