

## 2-8 FARMACIA REFRIGERADORA BELL-FARMAREFRI-60L



**SKU:** B-01-29-0701-0202 | **Categorías:** [Refrigeradores de Farmacia](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Rango de temperatura ajustable 2-8°C
- Control por microprocesador, pantalla digital y ajuste de temperatura con un incremento de 0,1°C Pantalla digital de gran tamaño
- Variación de temperatura dentro de  $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- Ventilador de refrigeración con lubricación permanente para mayor seguridad y longevidad
- Compresor especial de alta eficiencia con fiabilidad de campo conocida
- Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado

### Seguridad

- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma visual y sonora durante un máximo de 8 horas sin alimentación de CA.
- Sistema de alarma visual y acústica: temperatura alta/baja, alarma de fallo del termostato, alarma de fallo de alimentación, puerta entreabierta.
- Protección de fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración en caso de fallo de alimentación, protección de retardo de reinicio.
- Bloqueo de teclado, protección por contraseña para evitar el ajuste aleatorio de parámetros.
- Amplio rango de voltaje disponible: 187V~242V.

### Diseño humanizado

- Diseño optimizado de utilización del espacio con estantes de varios niveles y altura ajustable para adaptarse a las necesidades de almacenamiento de productos farmacéuticos de diversos tipos.
- De serie con luz interior LED
- Cerradura de seguridad para evitar el acceso no autorizado

### Especificaciones:

|                          | Modelo                        | Bell-FarmaRefri-60L            |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Código SKU               | B-01-29-0701-0202             |                                |
| Rendimiento              | Rango de temperatura          | +2~+8°C                        |
|                          | Temperatura ambiente          | 10~32°C                        |
| Sistema de refrigeración | Controlador                   | Microprocesador                |
|                          | Mostrar                       | Pantalla digital               |
|                          | Compresor                     | 1                              |
|                          | Refrigerante                  | R600a                          |
| Datos eléctricos         | Tipo de enfriamiento          | Refrigeración por aire forzado |
|                          | Tipo de descongelación        | libre de heladas               |
|                          | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50~60; 115/60              |
| Datos eléctricos         | Potencia nominal (W)          | 72                             |
|                          | Corriente eléctrica (A)       | 0.59                           |
|                          | El consumo de energía         | 0,84 kWh/24h                   |

| <b>Modelo</b> | <b>Bell-FarmaRefri-60L</b>                   |                      |
|---------------|--|----------------------|
| Alarma        | Temperatura alta/baja                        | Y                    |
|               | Fallo de alimentación                        | Y                    |
|               | Puerta entreabierta                          | Y                    |
|               | Fallo del termostato                         | Y                    |
|               | Capacidad                                    | 60L                  |
| Dimensiones   | Tamaño interior (ancho x profundidad x alto) | 410*315*560m         |
|               | Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto) | 495*450*710m         |
|               | Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)         | 558*510*760m         |
|               | Nt/Gt (aprox.)                               | 33/37kg              |
|               | Cantidad de carga (20'/40'/40'H)             | 132/276/276          |
| Accesorios    | Castor                                       | /                    |
|               | Lámpara                                      | CONDUJO              |
|               | Puerta                                       | 1 (puerta de vidrio) |
|               | Estante                                      | 2                    |
|               | Agujero de prueba                            | 1/25 mm              |
|               | Registrador de temperatura                   | Opcional             |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [2](#)

COTECNO