

## 2 ROLLOS DE CINTA DE SELLADO DE REGISTRO TEMPORAL PREMIUM DUCTMASK ™



SKU: N / A | Categorías: Cinta de Sellado de Registro de Máscara de Conducto Premium |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]2 Rollos de Cinta de Sellado de Registro Temporal Premium DuctMask
™[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Información del producto:

La cinta selladora de registro Premium Duct Mask es reconocida como la mejor por su capacidad de permanecer en el registro durante una prueba de fuga de conducto y, al mismo tiempo, es fácil de quitar de los registros pintados de fábrica. Si bien hay otras cintas en el mercado, se prefiere Duct Mask por su calidad general superior.

Vendido solo por el caso. Una caja incluye 2 rollos de cinta de 24 "de ancho x 200 'de largo. Cada rollo está perforado cada 4 pulgadas para una fácil adaptación a cualquier tamaño de registro.

Click her for our literature.

[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]



## INFORMACIÓN ADICIONAL