

3M 740 B 746B HIGH CAPACITY LFC



SKU: 70070231272 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3M 740 B 746B HIGH CAPACITY LFC

Part Number: 70070231272



Especificaciones

Marca	3M 740 B
Modelo	746B HIGH CAPACITY LFC 7 DIA. X 40 LGTH 15 MICRON (19)
Tipo	Filter Cartridge
Tamaño de los poros en μ	

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
Longitud en cm	101.6
Código arancelario (HS)	84219900
Código EAN	EAN 14 / SCC 14

3M 740B

3M™ SERIE CARTUCHO 740B FILTROS

El alto flujo de 3M filtro de cartucho, 740B, que incorpora un pliegue radial, pone una extraordinaria cantidad de área de superficie en un solo cartucho. Esto se traduce en lo siguiente:

Características / Ventajas

- Alta capacidad de carga para una larga vida y bajos costos de filtración
- Menos cartuchos para menos cambios, por tanto, menos costes laborales
- Menos sellos, menor riesgo de by-pass, por lo tanto alta calidad

- Costos extremadamente bajos de eliminación, menos de una décima parte de algunos cartuchos

Funcionalidad

- membranas de UF
- agua ultrapura
- membranas de ósmosis inversa
- de agua de reposición
- refrigerantes de máquinas

Aplicaciones típicas

- agua de refrigeración, agua de condensación
- aguas residuales
- agua ácidos prefiltración, proceso - productos químicos
- Cerveza y vino
- Productos refinados, prefiltración, solventes agresivos - wateroil y gas envasado
- baño de metalización, aguas residuales - industrial en general
- comida y bebida - agua de proceso prefiltración

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO