

## MINIPERIFERICO - 4 RANURAS TODO EN UNO



### 4 ranuras todo en uno

4 ranuras All-In-One es un pequeño sistema integrado que combina 2 puertos de carga, 1 puerto de recolección de datos y 1 puerto de prueba. Está diseñado para el sistema de canales pequeños, por lo que las cuadrillas pueden completar todo el proyecto con una sola caja.

**SKU:** SSS-4SAIO | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 4 ranuras todo en uno

**Tamaño (LxWxD):** 16,2x12,7x6,6 pulgadas / 411x322x168 mm.

**Peso:** 16,8 lb / 7,6 kg.

**Ranura No.:** 1 x Puerto de recolección; 1 puerto de prueba x; 2 x Puerto de carga.

**Tiempo de carga:** <3.25 horas desde completamente descargada (batería IGU-16).

**Velocidad de descarga:** 20 MB/s para cada ranura.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO