

'-40 °C TIPO DE CONGELADOR HORIZONTAL DE BAJA TEMPERATURA



El congelador de baja temperatura ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación y almacenamiento, como experimentos científicos a baja temperatura, preservación de plasma, biomateriales, vacunas, propiedades biomédicas de productos militares.

Es adecuado para institutos de investigación, industrias electrónicas, industrias de ingeniería química, hospitales, estaciones de saneamiento y antidepidémicos, laboratorios universitarios, industrias militares.

| Modelo | BellCongBajaT40H | BellCongBajaT40H2 | BellCongBajaT40H3 | BellCongBajaT40H4 | BellCongBajaT40H5 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tamaño externo (L * W * H) mm | 575 * 500 * 835 | 861 * 570 * 850 | 1098 * 617 * 850 | 1412 * 710 * 838 | 1695 * 805 * 955 |
| Capacidad | 100L | 200L | 300L | 390L | 485L |
| Rango de temperatura | -10 °C ~ -40 °C | | | | -30 °C ~ -40 °C |
| Exactitud de la temperatura | 0.1 °C | | | | |
| Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla LED | | | | |
| Alarma | Alarma de alta o baja temperatura, sistema y alarma de falla del sensor; alarma de falla del condensador; Puerta entreabierta; Alarma de falla de energía | | | | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración Directa | | | | |
| Refrigerante | R404a, libre de CFC | | | | R507a, sin CFC |
| Condensador y Evaporador | Material de cobre (excepto BDF-40H390, material de acero) | | | | |
| Construcción | Estructura | Diseño Unibody y Ensamblaje mono-espuma (Material de aislamiento de poliuretano rígido) | | | |
| | Material interno | Aluminio | | | |
| | Material externo | Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano | | | |
| Cestas | 1 pieza | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | / |
| Consumo | 120W | 200W | 230W | 425W | 295W |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | | | | |
| Peso bruto (kg) | 29.5 | 37.5 | 50 | 85 | 160 |
| Tamaño del paquete (L * W * H) mm | 620 * 570 * 880 | 914 * 655 * 875 | 1160 * 745 * 875 | 1488 * 790 * 945 | 1750 * 925 * 1050 |

SKU: BellCongBajaT40H,BellCongBajaT40H2,BellCongBajaT40H3,BellCongBajaT40H4,BellCongBajaT40H5
Categorías: [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO