

**4000 | TRANSMISOR DE PRESIÓN Y NIVEL INTELIGENTE DE ALTA GAMA CON
DIAFRAGMA RASANTE SS316L**



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Transmisor de presión y nivel Inteligente de alta gama con diafragma rasante SS316L. Ideal para medición de presión y vacío en líquidos y gases. Precisión 0.075%.

El 4000 es un transmisor de presión inteligente de alta gama con membrana rasante "Flush" y carcasa de acero inoxidable. Ideal para medición de presión y vacío en líquidos y gases. Zero y span ajustable en amplios rangos mediante un único botón incorporado y display gráfico iluminado.

- Carcasa de Acero Inoxidable
- Display gráfico con backlight
- Diafragma "flush"
- Zero y span ajustable con 1 único botón sin test de presión
- Compensación activa de temperatura
- ATEX y IECEx (opcional)
- HART o Profibus PA opcional

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO