

**8000-SAN | TRANSMISORES DE NIVEL Y PRESIÓN CON DIAFRAGMA RASANTE
SS316L**



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El 8000-SAN es un transmisor de presión con membrana rasante “Flush” y carcasa de acero inoxidable. Disponible con más de 40 tipos de conexiones a proceso incluyendo conexiones sanitarias, roscadas, bridadas y más. Ideal para aplicaciones en industria alimenticia, farmacéutica y química. Cero y span ajustable en amplios rangos.

- Carcasa de Acero Inoxidable
- Compensación activa de temperatura
- Diafragma “flush”
- Zero y span ajustable
- ATEX y IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (opcional)
- Más de 40 conexiones a proceso, sanitarias, bridadas, roscadas, etc
- Certificación EHEDG y 3-A

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO