

## ABRAZADERA DE PÉNDULO -H-8400



**SKU:** H-8400 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta unidad se sujeta a cualquier barra de soporte horizontal o vertical de hasta  $\frac{3}{4}$ " (19 mm) de diámetro. La abrazadera está diseñada para sostener tres péndulos espaciados a  $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) de distancia con puntos para suspender los cables en la misma horizontal línea, cada uno individualmente ajustable. La longitud total es de  $10\frac{1}{2}$ " (267 mm) por  $\frac{3}{4}$ " (19 mm) de ancho.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO