

## ABRAZADERA LINCOLN -H-8250



**SKU:** H-8250 | **Categorías:** [Abrazaderas especiales](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta abrazadera de acero estampado, que se adapta a barras de soporte de 5/8 "(16 mm) o más pequeñas, está chapada para ofrecer resistencia a la corrosión y tiene un tornillo de mariposa de 9" (229 mm) de largo por 76 mm de ancho. -1/4 "(184 mm) entre las buretas. La unidad está diseñada para usarse con buretas de 6 a 16 mm de diámetro.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO