




## ACCESORIO DE PRUEBA DE VIGA DE FLEXIÓN



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios \(maquinas de compresión\)](#), [Accesorios para vigas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Maquinas de compresión y flexión de Hormigón](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelo
	HCM-0119A	Accesorio de prueba de viga de flexión para usar con HCM-0030, HCM-2500, HCM-4000 y HCM-5000	para HCM-0030
	HCM-0117A	Accesorio de prueba de viga de flexión para usar con HCM-3000	para HCM-3000

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para determinar el módulo de ruptura de vigas centrales o de tercer punto con una profundidad de 6 "(150 mm). Los bloques que soportan la carga de los cabezales superiores se cambian fácilmente para una configuración de prueba en el centro o en el tercer punto. en el canal de soporte inferior con una longitud de tramo fija de 18 "(457 mm).

Los bloques de cojinetes están cargados por resorte para mantenerlos en contacto con las bolas de pivote y la varilla, según lo exigen las especificaciones de ASTM.

El Accesorio de prueba de viga de flexión es compatible con las siguientes normas: [ASTM C78](#), [ASTM C293](#), AASHTO T97, AASHTO T177

- [Normas](#)

[ASTM C78](#)

[ASTM C293](#)

AASHTO T97

AASHTO T177

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO