

ACCIONAMIENTO PRINCIPAL HORIZONTAL



SKU: B-01-24-01-01-0100 | **Categorías:** [Accionamientos del motor principal](#), [Equipos de uso múltiple](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **accionamiento principal horizontal** es la máquina básica del equipo multiusos. Todas nuestras unidades de accesorios múltiples se pueden conectar y desconectar fácil y rápidamente a la unidad principal con la ayuda de dos perillas moleteadas manuales de bloqueo y desbloqueo rápido y cuenta con 1 HP, 230 V / 110 V, 50 Hz / 60Hz. El motor principal esta equipado con una caja de cambios muy eficiente, y no necesita mantenimiento por esfuerzo de torsión máximo.

La velocidad es variable y se puede ajustar infinitamente entre el rango de trabajo de 5 a 434 RPM mediante un control de velocidad electrónico. Esto se realiza a través de un controlador de velocidad electrónico y las RPM se muestran digitalmente.

La unidad también incluye un temporizador digital para establecer operaciones basadas en el tiempo. Cuenta con un zocalo de 15 Amp por separado. Y la toma de alimentación proporcionada para los accesorios requiere un sistema de calefacción.

Especificación detallada para Accionamiento principal horizontal

Código Del Producto

B-01-24-01-01-0100

Modelo	BellAccHorz-74
Motor de engranaje principal (kw)	0,75 kw
Esfuerzo de torsión de salida máxima, en funcionamiento continuo	Esfuerzo de torsión de 55 Nm
Ajuste del temporizador	0 a 999 minutos
Ajuste de velocidad	Infinitamente
RPM	5 mínimo a 434 máximo
Dimensiones	24 "x 12" x 18 pulgadas
Peso neto (kg)	52 kg
Peso bruto (kg)	74 kg
Tamaño de embalaje exterior	31 "x 21" x 32 "pulgadas
Fuente de alimentación	230 v, 50 Hz, monofásico

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO