

ACCIONAMIENTO PRINCIPAL VERTICAL



SKU: B-01-24-01-01-0200 | **Categorías:** [Accionamientos del motor principal](#), [Equipos de uso múltiple](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Accionamiento principal vertical es la máquina básica del equipo de uso múltiple. Todas nuestras unidades de accesorios múltiples se pueden conectar y desconectar fácil y rápidamente a la unidad principal, con la ayuda de dos perillas moleteadas manuales de bloqueo y desbloqueo rápido. Cuenta con 1 HP, 230 V / 110 V, 50 Hz / 60Hz, . El motor principal está equipado con una caja de cambios muy eficiente y no requiere mantenimiento con esfuerzo de torsión máximo. La velocidad es variable y se puede ajustar infinitamente entre el rango de trabajo de 10 a 434 RPM mediante un control de velocidad electrónico.

Esto se realiza a través de un controlador de velocidad electrónico y las RPM se muestran digitalmente. La unidad también incluye un temporizador digital para establecer operaciones basadas en el tiempo.

Especificación detallada para Accionamiento principal vertical

Código Del Producto	B-01-24-01-01-0200
Modelo	BellAccVert-88
Fuente de alimentación	230 v / 110 v, 50 Hz / 60 Hz. Fase única
Esfuerzo de torsión de salida máxima, en funcionamiento continuo	52 Nm
Ajuste del temporizador	0 a 999 minutos
Ajuste de velocidad	Infinitamente
RPM	20 mínimo a 434 máximo
Dimensiones	23 "x 18" x 19 "pulgadas
Cuerpo principal y brida	SS 304
Acabado de superficie	Acabado mate - Grano 150 (exterior)
Peso neto (kg)	88 kg
Peso bruto (kg)	88 kg
Tamaño de embalaje	25 "x 22" x 22 "pulgadas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO