

ADAPTADOR DE FILTRACIÓN GL45



Características:

- Diseño de conexión de 3 vías patentado (M 429664)
- Compatible con varios tipos de portafiltros (con tapón de silicona - n. ° 8)
- Prevención de la contaminación cruzada por filtración en un solo paso
- Resistente a disolventes orgánicos, esterilizable en autoclave

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- **Diseño de conexión de 3 vías patentado (M429664)**

El exclusivo adaptador de filtración se puede conectar a la fuente de vacío, al portafiltro y a la botella de almacenamiento GL45. (por ejemplo, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml) al mismo tiempo.

- **Compatible con varios tipos de portafiltros (con tapón de silicona n. ° 8)**

El adaptador de filtración se puede conectar con portafiltros de vidrio, acero inoxidable y PES con tapón de silicona N ° 8 para una amplia gama de aplicaciones.

- **Prevención de la contaminación cruzada mediante la filtración en un solo paso**

Ideal para mantener la solución filtrada directamente en una botella de almacenamiento GL45 sin la necesidad de ser transferida desde el pedido de filtración.

- **Resistente a disolventes orgánicos, esterilizable en autoclave**

El adaptador de filtración está hecho de material PP con junta tórica de PTFE que tiene una excelente resistencia a la corrosión de una amplia gama de productos químicos.

Descargas:

- [Descargar PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO