

## ADAPTADOR HILTI - HEMBRA SPLINE A ROSCA MACHO 1-1 / 4-7



**SKU:** 4699992 | **Categorías:** [Adaptadores de Testiguera](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

El adaptador para máquinas Hilti: DD200

Los adaptadores de alta calidad, son para utilizar en husillos de rig core cuando se conectan a varios núcleos de broca de núcleo.

Los adaptadores y extensiones de 5/8 «-11 también se ajustan a sierras de sujeción en seco y brocas de núcleo de pared delgada

### Las brocas de núcleo estándar tienen los siguientes tamaños de cubo roscado:

1-5 / 8 «y menos (diámetro de bit) = 5/8» -11 hilo  
(5/8 «de diámetro, 11 hilos por pulgada)

1-7 / 8 «y hacia arriba (diámetro de bit) = 1.250» -7 hilo  
(1-1 / 4 «de diámetro, 7 hilos por pulgada)

Los subprocesos NWJ tienen un gran paso de rosca que facilita el desatornillado del bit de núcleo y / u otras extensiones

Hilti fabrica buenos productos, sin embargo, a veces es necesario conectar una broca de núcleo estándar con una rosca estándar de 1.25 «-7 a su taladro de núcleo Hilti existente. Por ejemplo, imagínese si se encuentra en un lugar alejado de una tienda Hilti pero cerca de una tienda de alquiler o un comerciante de herramientas de diamantes. Estos minoristas no venden brocas de Hilti y estás recién salido. Podrá alquilar o comprar un núcleo con los hilos estándar de 1.25 «-7 y hacer su trabajo.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO