

## ADAPTADOR HILTI PARA MÁQUINA PERFORADORA DE NÚCLEO - MACHO A 5 / 8-11



### Características:

Adaptador Hilti para máquinas perforadoras Hilti DD130 con conexión de bits Core estilo BI +

Husillos Hilti de alta calidad para husillos Hilti para máquinas de perforación con núcleo cuando se conectan a núcleos de brocas de varios tamaños.

Los adaptadores y extensiones de 5/8 "-11 también se ajustan a las sierras de sujeción seca y a las brocas de pared

### Las brocas de núcleo estándar tienen los siguientes tamaños de cubo roscado:

1-5 / 8 "y menos (diámetro de bit) = 5/8" -11 hilo  
(5/8 "de diámetro, 11 hilos por pulgada)

1-7 / 8 "y hacia arriba (diámetro de bit) = 1.250" -7 hilo  
(1-1 / 4 "de diámetro, 7 hilos por pulgada)

Los subprocesos NWJ tienen un gran paso de rosca que facilita el desatornillado del bit de núcleo y / u otras extensiones

Hilti fabrica buenos productos, sin embargo, a veces es necesario conectar una broca de núcleo estándar con una rosca estándar de 1.25 "-7 a su taladro de núcleo Hilti existente. Por ejemplo, imagínese si se encuentra en un lugar alejado de una tienda Hilti pero cerca de una tienda de alquiler o un comerciante de herramientas de diamantes. Estos minoristas no venden brocas de Hilti y estás recién salido. Podrá alquilar o comprar un núcleo con los hilos estándar de 1.25 "-7 y hacer su trabajo.

Tal vez no desee pagar el precio de un trozo de núcleo Hilti y desea ahorrar dinero utilizando un bit de núcleo estándar de la industria. Estos adaptadores Hilti van a hacer que la perforación de núcleos con su taladro de núcleo Hilti sea mucho más fácil y, desde luego, menos costosa a largo plazo.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO