

## ADAPTADOR HILTI - ROSCA MACHO 5 / 8-11 PARA HILTI SPLINE



**SKU:** 4699974 | **Categorías:** [Adaptadores de Testiguera](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- Adaptador para máquinas hilti: DD250, DD160, DCM1.5 con conexión de núcleo tipo BU
- Adaptadores de alta calidad para utilizar en husillos de rig core cuando se conectan a varios núcleos de broca.
- Los adaptadores y extensiones de 5/8 «-11 también se ajustan a las sierras de sujeción seca y a las brocas de pared

### Las brocas de núcleo estándar tienen los siguientes tamaños de cubo roscado:

1-5 / 8 «y menos (diámetro de bit) = 5/8» -11 hilo  
(5/8 «de diámetro, 11 hilos por pulgada)

1-7 / 8 «y hacia arriba (diámetro de bit) = 1.250» -7 hilo  
(1-1 / 4 «de diámetro, 7 hilos por pulgada)

Los subprocesos NWJ tienen un gran paso de rosca que facilita el desatornillado del bit de núcleo y / u otras extensiones

Hilti fabrica buenos productos, sin embargo, a veces es necesario conectar una broca de núcleo estándar con una rosca estándar de 1.25 «-7 a su taladro de núcleo Hilti existente. Por ejemplo, imagínese si se encuentra en un lugar alejado de una tienda Hilti pero cerca de una tienda de alquiler o un comerciante de herramientas de diamantes. Estos minoristas no venden brocas de Hilti y estás recién salido. Podrá alquilar o comprar un núcleo con los hilos estándar de 1.25 «-7 y hacer su trabajo.

Tal vez no desee pagar el precio de un trozo de núcleo Hilti y desea ahorrar dinero utilizando un bit de núcleo estándar de la industria. Estos adaptadores Hilti harán que la perforación de núcleos con su taladro de núcleo Hilti sea mucho más fácil y, desde luego, menos costosa a largo plazo.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO