

## AERO ARTE 0.8 | COMPRESOR DE PISTÓN EXENTO DE ACEITE - AIRE DIRECTO



Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

- Tiene válvula de alivio de presión 2.8 bar / 40psi

AFR - Filtro decantador-regulador-manómetro de presión.

AF - Filtro decantador.

SF - Sin filtro.

**SKU:** AERO ARTE 0.8 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

	<b>Nº de Pistones</b>	<b>1</b>
Tasa de flujo		26 LPM
Presión máxima		6,32 bar/90 psi*
RPM		3400
Cadena		1,5amp-127v/0,7 amp-220v
Poder absorbido		135W
Peso		2,8Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (222x166x203)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Voltage

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO