

AERO ARTE 1.0 | COMPRESOR DE PISTÓN EXENTO DE ACEITE - AIRE DIRECTO



Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

- Tiene válvula de alivio de presión 2.8 bar / 40psi

AFR - Filtro decantado-regulador-manómetro de presión.

AF - Filtro decantado.

SF - Sin filtro.

SKU: AERO ARTE 1.0 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Técnicas

	Nº de Pistones	1
Tasa de flujo		28LPM
Presión máxima		7 bar/100psi*
RPM		1750
Cadena		1,15amp-127v/0,75 amp-220v
Poder absorbido		150W
Peso		4,45Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (225x145x205)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 127v/60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO