

## AGENTE HUMECTANTE



### Características principales:

- Incluye (1) botella de 60 ml

- Se requiere el uso de un agente humectante debido a que a veces, los agujeros son tan minúsculos que el agua tiene dificultades para alcanzar debajo del sustrato conductor, especialmente en revestimientos más gruesos cuando el agua debe penetrar más en un orificio para alcanzar el sustrato. En estos casos, los inspectores utilizarán un surfactante (agente humectante) para reducir la tensión superficial del agua, permitiendo que la solución penetre mejor en el orificio

**SKU:** LPDWET | **Categorías:** [Accesorios de Detector de Porosidad](#), [Detector de porosidad](#), [Ensayos no destructivos](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO