

AGITADOR AÉREO - BE-AGIAER-II-6C



Descripción del producto:

Equipo de mezcla mecánica de gran capacidad.

1. Reposacabezas de acero inoxidable, más duraderos.
2. Modelo de pantalla digital, la agitación tiene tres modos: alternancia positiva, inversa, positiva y negativa.

SKU: B-01-29-0006-0401 | **Categorías:** [Agitador Magnético](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [FUNCIONES](#)
- [ESCTRUCTURA](#)
- [MANEJO](#)
- [ESPECIFICACIONES](#)

Modelo	BE-AgiAer-II-6	BE-AgiAer-II-6C	BE-AgiAer-II-7C
Código SKU	B-01-29-0006-0400	B-01-29-0006-0401	B-01-29-0006-0402
Volumen Máx.	20	20	40
Digital	-	LCD	LCD
Velocidad (r.p.m)	100 ~ 2500	100 ~ 2500	100 ~ 2500
Tiempo de Trabajo			Continuo
Revoluciones mínimas	100	100	100

Modelo	BE-AgiAer-II-6	BE-AgiAer-II-6C	BE-AgiAer-II-7C
Código SKU	B-01-29-0006-0400	B-01-29-0006-0401	B-01-29-0006-0402
Exterior			Carcasa de plástico
Modo de funcionamiento			Motor
Potencia del Motor (kW)	0.06	0.06	0.08

Modelo	BE-AgiAer-II-6	BE-AgiAer-II-6C	BE-AgiAer-II-7C
Código SKU	B-01-29-0006-0400	B-01-29-0006-0401	B-01-29-0006-0402
FUNCIONAMIENTO CONTINUO			SI
MODO DE CONFIGURACIÓN	ESCALA	DIGITAL	DIGITAL
MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA VELOCIDAD	ESCALA	DIGITAL	DIGITAL
RELOJ	NO	SI	SI
FUNCIÓN DE OPERACIÓN	NO	SI	SI

Modelo	BE-AgiAer-II-6	BE-AgiAer-II-6C	BE-AgiAer-II-7C
MEDIDAS EXTERIORES (W*L*H) (mm)			115x95x240
TAMAÑO DEL EMBALAJE			400x250x210
TAMAÑO DEL PLATO			200x300
CAPACIDAD DEL PLATO			50 Kg
ALIMENTACIÓN (50/60Hz)			100 ~ 240V
NW/GW (Kg)	5/6	6/7	7/8
Código SKU	B-01-29-0006-0400	B-01-29-0006-0401	B-01-29-0006-0402

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO