

AGITADOR DE ARENA EQUIVALENTE



- La unidad proporciona una sacudida uniforme constante con prueba de ciclo automático. Proporciona acción de sacudida a la velocidad y el golpe especificados.
- Se suministra completo con temporizador incorporado que detiene el agitador al final de la prueba.
- Hay dos modelos disponibles sin gabinete de seguridad y con gabinete de seguridad.
- Al abrir la puerta del gabinete durante el funcionamiento del agitador, un microinterruptor detiene automáticamente la máquina.

SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [AASTHO T176](#), [ASTM D2419](#), [EN 933-8](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas

- EN 933-8, ASTM D2419, AASTHO T176

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellAreEqu-25A	B-01-03-03-250101	Agitador de arena equivalente	22x60x32	25	220 V,50 Hz, 1 ph
BellAreEqu-25B	B-01-03-03-250201	Agitador de arena equivalente	22x60x32	25	220 V,60 Hz, 1 ph
BellAreEqu-36A	B-01-03-03-250301	Agitador de arena equivalente con gabinete de seguridad	37x94x47	36	220 V,50 Hz, 1 ph
BellAreEqu-36B	B-01-03-03-250401	Agitador de arena equivalente con gabinete de seguridad	37x94x47	36	220 V,60 Hz, 1 ph

Estándar	EN	ASTM
Movimiento horizontal de ciclo	200 mm + 10 mm 90±3/30seg	203,2 mm + 1 mm 175±2/min

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO