

AGITADOR DE ARENA EQUIVALENTE



SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [AASTHO T176](#), [ASTM D2419](#), [EN 933-8](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	B-01-03-03-250101	Dimensiones (cm): 22x60x32 Peso (kg): 25 Fuente de Alimentación: 220V, 50Hz, 1 ph
	B-01-03-03-250201	Dimensiones (cm): 22x60x32 Peso (kg):25 Fuente de Alimentación: 220V, 60Hz, 1 ph
	B-01-03-03-250301	Dimensiones (cm): 37x94x47 Peso (kg):36 Fuente de Alimentación: 220V, 50Hz, 1 ph

Imagen**SKU****Descripción**

B-01-03-03-250401 Dimensiones (cm): 37x94x47 Peso (kg): 36 Fuente de Alimentación:
220V, 60Hz, 1 ph

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La unidad proporciona una sacudida uniforme constante con prueba de ciclo automático. Proporciona acción de sacudida a la velocidad y el golpe especificados.

Se suministra completo con temporizador incorporado que detiene el agitador al final de la prueba.

Hay dos modelos disponibles sin gabinete de seguridad y con gabinete de seguridad.

Al abrir la puerta del gabinete durante el funcionamiento del agitador, un microinterruptor detiene automáticamente la máquina.

Normas

- EN 933-8, ASTM D2419, AASTHO T176

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellAreEqu-25A	B-01-03-03-250101	Agitador de arena equivalente	22x60x32	25	220 V,50 Hz, 1 ph
BellAreEqu-25B	B-01-03-03-250201	Agitador de arena equivalente	22x60x32	25	220 V,60 Hz, 1 ph
BellAreEqu-36A	B-01-03-03-250301	Agitador de arena equivalente con gabinete de seguridad	37x94x47	36	220 V,50 Hz, 1 ph
BellAreEqu-36B	B-01-03-03-250401	Agitador de arena equivalente con gabinete de seguridad	37x94x47	36	220 V,60 Hz, 1 ph

Estándar	EN	ASTM
Movimiento horizontal de ciclo	200 mm + 10 mm 90±3/30seg	203,2 mm + 1 mm 175±2/min

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO