

AGITADOR DE DECOLORACIÓN 10MM - BELLAGIDEC-O10



Experimento del batido de muestra en solución, fijación de la banda separada del gel electroforético, oscilar Shaking of Coomassie Blue y decolorización, inmovilización, tinción y desarrollo de nitrato de plata.

Descripción del producto Agitador de decoloración

- Estado de la configuración, la medición y el estado de ejecución del estado en una pantalla LCD grande, con interruptor de codificador giratorio.
- Los parámetros operativos se pueden recordar y proteger. Reanuda automáticamente la operación si la fuente de alimentación se corta.
- Control de velocidad: motor de CC sin escobillas inteligente, precisión de alta velocidad, diseño de arranque lento, bloqueo automático si la velocidad fuera de control. Velocidad de inicio ajustable para evitar el chapoteo del frasco de batido.

SKU: N / A | **Categorías:** [Otros agitadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas de Agitador de decoloración

| Modelo | | BellAgiDec-O10 | BellAgiDec-O20 |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código SKU | | B-01-29-0104-0201 | B-01-29-0104-0202 |
| Modo de sacudida | | | Oscilación del ciclotrón |
| Función | Amplitud | Φ10 mm | φ20 mm |
| | Rango de velocidad giratoria | 100 ~ 500 rpm | 30 ~ 250 rpm |
| | Precisión de velocidad giratoria | | ± 1 rpm |
| Estructura | Cáscara | | abdominales |
| | Tipo de motor | | Motor sin escobillas |
| | Bandeja | | Alluminio anodizante |
| | Modo de conducción | | Cuatro puntos horizontales |
| | Potencia nominal | | 0.03kw |
| Controlador | Modo de control de ciclotrón | | LCD, control inteligente PID |
| | Modo de configuración de ciclotrón | | Interruptor de codificación giratoria |
| | Modo de visualización de velocidad | | pantalla LCD |
| | Temporizador | | 0 ~ 9999 min (con función de sincronización) |
| | Función de operación | | Operación de valor fijo、Función de sincronización、 Switchver automático bidireccional、Auto Stop、Stop rápido Inicio de arranque |
| | Sensor de velocidad | | Hacer |
| | Funcito adicional | | Calibración de desviación, memoria apropiada |
| Dispositivo de seguridad | | | Inicio inteligente de baja velocidad, protección de bloqueo |
| Especificación | Tamaño exterior (w*l*h) (mm) | | 365*450*222 |
| | Tamaño de embalaje (w*l*h) (mm) | | 415*500*275 |
| | Tamaño de la bandeja (mm) | | 320*320 |
| | Cargar por bandeja | | ≤5kg |
| | Número de bandeja | | 1 |
| | Suministro (50/60Hz) Calificación actual | | AC220V/0.14A |
| | NW/GW (kg) | | 15/10 |
| Tipo opcional | | | Bandeja de cuadrícula de primavera universal Bandeja de clip de frasco 250ml*9/600ml*4 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO