

## AGITADOR DE DECOLORACIÓN 20MM - BELLAGIDEC-O20



Experimento del batido de muestra en solución, fijación de la banda separada del gel electroforético, oscilar Shaking of Coomassie Blue y decolorización, inmovilización, tinción y desarrollo de nitrato de plata.

### Descripción del producto Agitador de decoloración

- Estado de la configuración, la medición y el estado de ejecución del estado en una pantalla LCD grande, con interruptor de codificador giratorio.
- Los parámetros operativos se pueden recordar y proteger. Reanuda automáticamente la operación si la fuente de alimentación se corta.
- Control de velocidad: motor de CC sin escobillas inteligente, precisión de alta velocidad, diseño de arranque lento, bloqueo automático si la velocidad fuera de control. Velocidad de inicio ajustable para evitar el chapoteo del frasco de batido.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Otros agitadores](#) | **Etiquetas:** [Agitador](#), [Agitador de decoloracion](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas de Agitador de decoloración

Modelo		BellAgiDec-O10	BellAgiDec-O20
Código SKU		B-01-29-0104-0201	B-01-29-0104-0202
Modo de sacudida			Oscilación del ciclotrón
Función	Amplitud	Φ10 mm	φ20 mm
	Rango de velocidad giratoria	100 ~ 500 rpm	30 ~ 250 rpm
	Precisión de velocidad giratoria		± 1 rpm
Estructura	Cáscara		abdominales
	Tipo de motor		Motor sin escobillas
	Bandeja		Alluminio anodizante
	Modo de conducción		Cuatro puntos horizontales
	Potencia nominal		0.03kw
Controlador	Modo de control de ciclotrón		LCD, control inteligente PID
	Modo de configuración de ciclotrón		Interruptor de codificación giratoria
	Modo de visualización de velocidad		pantalla LCD
	Temporizador		0 ~ 9999 min (con función de sincronización)
	Función de operación		Operación de valor fijo、Función de sincronización、 Switchver automático bidireccional、Auto Stop、Stop rápido Inicio de arranque
	Sensor de velocidad		Hacer
	Funcito adicional		Calibración de desviación, memoria apropiada
Dispositivo de seguridad			Inicio inteligente de baja velocidad, protección de bloqueo
Especificación	Tamaño exterior (w*l*h) (mm)		365*450*222
	Tamaño de embalaje (w*l*h) (mm)		415*500*275
	Tamaño de la bandeja (mm)		320*320
	Cargar por bandeja		≤5kg
	Número de bandeja		1
	Suministro (50/60Hz) Calificación actual		AC220V/0.14A
	NW/GW (kg)		15/10
Tipo opcional			Bandeja de cuadrícula de primavera universal Bandeja de clip de frasco 250ml*9/600ml*4

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO