

## AGITADOR DE EXTREMO A EXTREMO



- Este método se aplica a suelos que contienen hasta un 10% de partículas retenidas en un tamiz de 37,5 mm.
- Los agitadores de extremo a extremo se utilizan para girar dos jarras de gas a aprox. 50 rpm
- El tarro de gas de 1 litro de capacidad está fabricado en vidrio y se suministra completo con tapón de goma y tapa de vidrio.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [BS 1377: 2](#), [EN 1997-2](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Normas

- BS 1377: 2, EN 1997-2

### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Fuente de alimentación
BellAgiExt-50	B-01-03-03-420101	Agitador de extremo a extremo	220 V,50 Hz, 1 ph
BellAgiExt-60	B-01-03-03-420201	Agitador de extremo a extremo	220 V,60 Hz, 1 ph

### Accesorios/ Repuestos

Código de Producto	Nombre del Producto
B-01-03-03-420301	Jarra de gas de 1 lt de capacidad
B-01-03-03-420401	Tapón de goma
B-01-03-03-420501	Cubierta de vidrio

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO