

## AGITADOR DE GRAN CAPACIDAD DE SOBREMESA







### Características:

- Modo de agitación suave, de funcionamiento estable y confiable.
- Ocho programas auto-compilados, con diferentes ajustes de velocidad y tiempo.
- Operación automática, auto-parada, sincronización, exhibición del tiempo, memoria de los parámetros y función de recuperación.
- Sistema automático de protección de apagado de energía cuando el motor está recalentando y la temperatura está fuera de control.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Otros agitadores](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso Bruto (kg)
	BellCriVib-3112v	305	
	BellCriVib-3222	557	
	BellCriVib-3332	830	
	BellCriVib-3432	950	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Agitador de gran capacidad de sobremesa



#### Especificaciones Técnicas

	BellCriVib-3112v	BellCriVib-3222	BellCriVib-3332	BellCriVib-3432
Modelo	BellCriVib-3112v	BellCriVib-3222	BellCriVib-3332	BellCriVib-3432
Controlador	PID	PID	PID	PID
Pantalla	LCD	LCD	LCD	LCD
Modo de circulación	Convección natural	Convección natural	Convección natural	Convección natural
Modo de vibración	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria
Modo conductor	Accionamiento unicelular	Accionamiento unicelular	Conducción multidimensional	Conducción multidimensional
Velocidad de rotación	50~300 rpm	50~300 rpm	50~250 rpm	50~250 rpm
Precisión de rotación	±1rpm	±1rpm	±1rpm	±1rpm
Rango de Vibración	Φ50mm	Φ50mm	Φ50mm	Φ50mm
Rango de tiempo	0 ~500 horas	0 ~500 horas	0 ~500 horas	0 ~500 horas
Tamaño de la placa de agitación	840*620mm	1108*740mm	1080*680 mm	1080*680 mm
Cantidad de placas vibradoras	2 pcs	2 pcs	4 pcs	6 pcs
Capacidad estándar	250 ml * 54 500 ml * 35	250 ml * 86 500 ml * 60	250 ml * 150 500 ml * 108	250 ml * 225 500 ml * 162
Máxima capacidad	250ml * 108 o 500ml * 70 o 1000 ml * 48	250ml * 192 o 500ml * 120 o 1000 ml * 80	250ml * 300 o 500 ml * 216 o 1000 ml * 112	250ml * 450 o 500 ml * 324 o 1000 ml * 168
Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Fuente de alimentación	AC110V/220V±10%,50/60HZ	AC110V/220V±10%,50/60HZ	AC110V/220V±10%,50/60HZ	AC110V/220V±10%,50/60HZ
Consumo de energía	280W	280W	750W	1100W
Tamaño externo(W*D*H)(mm)	910*680*820	1270*810*425	1270*810*425	1470*1110*1320
Tamaño de paquete (W*D*H)(mm)	1010*780*970	1370*910*575	1370*910*575	1570*1210*1470
Peso bruto (kg)	305	557	830	950

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO