

AGITADOR DE LABORATORIO AC/DC 7L - BELL-AGIHEL-CAFM-122/R



Características destacadas:

- Agitadores polivalentes para uso general y agitación de PUF
Agitadores de alta resistencia para plantas piloto, procesos a escala de banco y producción de pequeños lotes
- Modelos también disponibles con indicador digital de velocidad para la indicación de la velocidad y la validación del proceso

SKU: B-01-23-0102-0204 | **Categorías:** [Agitadores de Helice](#) | **Etiquetas:** [Agitador de laboratorio AC/DC](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Están diseñados para satisfacer los requisitos de los laboratorios que exigen una amplia flexibilidad en las operaciones de agitación. Estos agitadores están disponibles en varios modelos. La elección del modelo dependerá del tamaño del lote/volumen a agitar.

| Modelo | Codigo SKU | Eje de Stirling Impulsor | | Tipo | Ø (mm) | Motor | Velocidad (rpm) | | Capacidad de agitación | | Max Volume | Digital Indicador de velocidad |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------|----------------------|--------|---------------|-----------------|------|------------------------|----------|------------|--------------------------------|
| | | longitud (mm) | Ø (mm) | | | | Min | Max | Type | ol Fluid | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Bell-AgiHel-CAF-121/D | B-01-23-0102-0201 | 250 | 8 | TURBINA AXIAL | 36 | PMDC | 200 | 2000 | AGUA/ACEITE LIGERO | 10 LTRS. | ✓ | ✓ |
| Bell-AgiHel-CAF-126/D | B-01-23-0102-0202 | 450 | 10 | ABANICO DE PICOS | 75 | PMDC | 120 | 2000 | AGUA/ACEITE LIGERO | 25 LTRS. | ✓ | ✓ |
| Bell-AgiHel-CAF-129/D | B-01-23-0102-0203 | 550 | 10 | ABANICO DE PICOS | 100 | PMDC | 100 | 1400 | AGUA/ACEITE LIGERO | 50 LTRS. | ✓ | ✓ |
| Bell-AgiHel-CAF-122/R | B-01-23-0102-0204 | 250 | 6 | ABANICO DE PICOS | 38 | AC/DC 1/20 HP | 800 | 4000 | AGUA | 7 LTRS. | X | |
| Bell-AgiHel-CAF-122/D | B-01-23-0102-0205 | 250 | 6 | ABANICO DE PICOS | 38 | AC/DC 1/20 HP | 800 | 4000 | AGUA | 7 LTRS. | X | |
| Bell-AgiHel-CAF-124A/D | B-01-23-0102-0206 | 350 | 8 | ABANICO DE PICOS | 52 | AC/DC 1/8 HP | 300 | 4000 | AGUA | 20 LTRS. | X | |
| Bell-AgiHel-CAFT-124A/D | B-01-23-0102-0207 | 350 | 8 | ABANICO DE PICOS | 52 | AC/DC 1/8 HP | 300 | 4000 | AGUA | 20 LTRS. | ✓ | |
| Bell-AgiHel-CAF-134S/D | B-01-23-0102-0208 | 450 | 12 | ABANICO DE PICOS x 2 | 55 | AC/DC 1/4 HP | 900 | 5000 | AGUA | 35 LTRS. | X | |
| Bell-AgiHel-CAF-134L/D | B-01-23-0102-0209 | 450 | 12 | ABANICO DE PICOS x 2 | 65 | AC/DC 1/2 HP | 900 | 6000 | AGUA | 60 LTRS. | X | |
| Bell-AgiHel-CAF-134H/D | B-01-23-0102-0210 | 450 | 12 | ABANICO DE PICOS x 2 | 75 | AC/DC 1/3 HP | 500 | 5000 | AGUA | 80 LTRS. | X | |
| Bell-AgiHel-CAFT-134H/D | B-01-23-0102-0211 | 450 | 12 | ABANICO DE PICOS x 2 | 75 | AC/DC 1/3 HP | 500 | 5000 | AGUA | 80 LTRS. | ✓ | |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO