

## AGITADOR DE LABORATORIO AC/DC 7L - BELL-AGIHEL-CAF-122/D



### Características destacadas:

- Agitadores polivalentes para uso general y agitación de PUF  
Agitadores de alta resistencia para plantas piloto, procesos a escala de banco y producción de pequeños lotes
- Modelos también disponibles con indicador digital de velocidad para la indicación de la velocidad y la validación del proceso

**SKU:** B-01-23-0102-0205 | **Categorías:** [Agitadores de Helice](#) | **Etiquetas:** [Agitador de laboratorio AC/DC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Están diseñados para satisfacer los requisitos de los laboratorios que exigen una amplia flexibilidad en las operaciones de agitación. Estos agitadores están disponibles en varios modelos. La elección del modelo dependerá del tamaño del lote/volumen a agitar.

Modelo	Codigo SKU	Eje de Stirling Impulsor		Tipo	Ø (mm)	Motor	Velocidad (rpm)		Capacidad de agitación		Max Volume	Digital Indicador de velocidad
		longitud (mm)	Ø (mm)				Min	Max	Type	ol Fluid		
Bell-AgiHel-CAF-121/D	B-01-23-0102-0201	250	8	TURBINA AXIAL	36	PMDC	200	2000	AGUA/ACEITE LIGERO	10 LTRS.	✓	✓
Bell-AgiHel-CAF-126/D	B-01-23-0102-0202	450	10	ABANICO DE PICOS	75	PMDC	120	2000	AGUA/ACEITE LIGERO	25 LTRS.	✓	✓
Bell-AgiHel-CAF-129/D	B-01-23-0102-0203	550	10	ABANICO DE PICOS	100	PMDC	100	1400	AGUA/ACEITE LIGERO	50 LTRS.	✓	✓
Bell-AgiHel-CAF-122/R	B-01-23-0102-0204	250	6	ABANICO DE PICOS	38	AC/DC 1/20 HP	800	4000	AGUA	7 LTRS.	X	X
Bell-AgiHel-CAF-122/D	B-01-23-0102-0205	250	6	ABANICO DE PICOS	38	AC/DC 1/20 HP	800	4000	AGUA	7 LTRS.	X	X
Bell-AgiHel-CAF-124A/D	B-01-23-0102-0206	350	8	ABANICO DE PICOS	52	AC/DC 1/8 HP	300	4000	AGUA	20 LTRS.	X	X
Bell-AgiHel-CAFT-124A/D	B-01-23-0102-0207	350	8	ABANICO DE PICOS	52	AC/DC 1/8 HP	300	4000	AGUA	20 LTRS.	✓	✓
Bell-AgiHel-CAF-134S/D	B-01-23-0102-0208	450	12	ABANICO DE PICOS x 2	55	AC/DC 1/4 HP	900	5000	AGUA	35 LTRS.	X	X
Bell-AgiHel-CAF-134L/D	B-01-23-0102-0209	450	12	ABANICO DE PICOS x 2	65	AC/DC 1/2 HP	900	6000	AGUA	60 LTRS.	X	X
Bell-AgiHel-CAF-134H/D	B-01-23-0102-0210	450	12	ABANICO DE PICOS x 2	75	AC/DC 1/3 HP	500	5000	AGUA	80 LTRS.	X	X
Bell-AgiHel-CAFT-134H/D	B-01-23-0102-0211	450	12	ABANICO DE PICOS x 2	75	AC/DC 1/3 HP	500	5000	AGUA	80 LTRS.	✓	✓

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO