

## AGITADOR DE PALETAS SCIOGEX®, ACERO INOXIDABLE 316L



[vc\_row][vc\_column][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Aplicación / Especificación"

tab\_id="1574425047596-2417e871-ed17"][vc\_column\_text]**Características de OS20-S / OS40-S:**

- Control de velocidad analógico con pantalla LED de velocidad en tiempo real

### Características de OS20-Pro / OS40-Pro:

- Función anti-derrames: el control de la PC asegura una aceleración suave y evita derrames.
- Pantalla LCD en tiempo real: se muestran el valor establecido y el valor real.
- Conexión a PC a través del puerto RS232: permite el control por PC y la documentación de todos los valores de medición.


	OS40-Pro	OS20-Pro	OS40-S	OS20-S
<b>Cantidad máxima de agitación (litros)</b>	40 L	20 L	40 L	20 L
<b>Entrada de clasificación del motor</b>	120 W	60 W	120 W	60 W
<b>Salida de clasificación del motor</b>	100 W	60 W	120 W	50 W
<b>Rango de velocidad (RPM)</b>	50-2200	50-2200	50-2200	50-2200
<b>Precisión de visualización de velocidad</b>	±3%	±3%	-	-
<b>Resolución de pantalla de velocidad (RPM)</b>	1	1	1	1
<b>Par Máximo (Ncm)</b>	60	40	60	40
<b>Dimensiones (mm)</b>	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186
<b>Peso</b>	2.8 kg	2.6 kg	2.8 kg	2.6 kg
<b>Voltaje (V AC)</b>	100-240	100-240	100-240	100-240
<b>Poder</b>	130 W	70 W	130 W	70 W
<b>Clase de protección</b>	IP21	IP21	IP21	IP21

	<b>OS40-Pro</b>	<b>OS20-Pro</b>	<b>OS40-S</b>	<b>OS20-S</b>
<b>Temperatura de trabajo (C)</b>	5-40	5-40	5-40	5-40

[/vc\_column\_text][/vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Documentación / Medios"  
tab\_id="1574425049081-725a4f9e-96c5"][vc\_wp\_text][Folleto de agitador aéreo Scilogex](#)

[/vc\_wp\_text][/vc\_tta\_section][/vc\_tta\_tabs][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** 18900073 | **Categorías:** [Agitadores de techo](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |



## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO