

## AGITADOR DE TECHO - BE-AGIAER-II-6



**Equipo de mezcla mecánica de gran capacidad.**

### **Descripción del producto**

Reposacabezas de acero inoxidable, más duradero. Modelo digital de display, la agitación tiene tres modos: positivo, inverso, positivo y negativo alternativo. Tipo digital: motor sin escobillas.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Funciones](#)
- [Estructura](#)
- [manejo](#)
- [especificaciones](#)

Modelo	SH-II-6	SH-II-6C	SH-II-7C
Volumen Max (ml)	20	20	40
digital	-	LCD	LCD
Velocidad (rpm)	100~2500	100~2500	100~2500
Tiempo de trabajo	Continuous		
Revoluciones minimas (rpm)	100	100	100

Modelo	SH-II-6	SH-II-6C	SH-II-7C
Exterior	Carcasa de plástico		
Modo de conducción	Motor		
Potencia Motor (W)	0.06	0.06	0.08

Modelo	SH-II-6	SH-II-6C	SH-II-7C
Funcionamiento Continuo	Si		
Modo de Ajuste	Escala	Digital	Digital
Modo de Visualizacion de Velocidad	Escala	Digital	Digital
Temporizador	No	Si	Si
Funcion Operativa	No	Si	Si

Modelo	SH-II-6	SH-II-6C	SH-II-7C
Dimensiones Exteriores (AxLxAIt)	115×95×240		

<b>Modelo</b>	<b>SH-II-6</b>	<b>SH-II-6C</b>	<b>SH-II-7C</b>
Dimensiones de Embalaje (Anc*Lar*Alt)	400×250×210		
Tamaño del plato (mm)	200×300		
Carga de la Placa	50KG		
Alimentación eléctrica (50Hz o 60Hz)	100~240V		
NW/GW (kg)	5/6	6/7	7/8

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO