

## AGITADOR DIGITAL LED DE TECHO SCIOLOGEX® OS20-S, 20L, 110-220V, 50 / 60HZ



### Aplicación / Especificación

#### Características de OS20-S / OS40-S:

- Control de velocidad analógico con pantalla LED de velocidad en tiempo real

**SKU:** 84010201 | **Categorías:** [Agitadores de techo](#), [Aplicaciones Especiales](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) | **Etiquetas:** [Agitador](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos agitadores aéreos muestran una alta confiabilidad, un servicio continuo prolongado y un rendimiento sobresaliente.

### Características de OS20-Pro / OS40-Pro:

- Función anti-derrames: el control de la PC asegura una aceleración suave y evita derrames.
- Pantalla LCD en tiempo real: se muestran el valor establecido y el valor real.
- Conexión a PC a través del puerto RS232: permite el control por PC y la documentación de todos los valores de medición.

	OS40-Pro	OS20-Pro	OS40-S	OS20-S
<b>Cantidad máxima de agitación (litros)</b>	40 L	20 L	40 L	20 L
<b>Entrada de clasificación del motor</b>	120 W	60 W	120 W	60 W
<b>Salida de clasificación del motor</b>	100 W	60 W	120 W	50 W
<b>Rango de velocidad (RPM)</b>	50-2200	50-2200	50-2200	50-2200
<b>Precisión de visualización de velocidad</b>	±3%	±3%	-	-
<b>Resolución de pantalla de velocidad (RPM)</b>	1	1	1	1
<b>Par Máximo (Ncm)</b>	60	40	60	40
<b>Dimensiones (mm)</b>	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186
<b>Peso</b>	2.8 kg	2.6 kg	2.8 kg	2.6 kg
<b>Voltaje (V AC)</b>	100-240	100-240	100-240	100-240
<b>Poder</b>	130 W	70 W	130 W	70 W
<b>Clase de protección</b>	IP21	IP21	IP21	IP21
<b>Temperatura de trabajo (C)</b>	5-40	5-40	5-40	5-40

Documentación / Medios

[Folleto de agitador aéreo Scilogex](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO