

AGITADOR HOMOGENEIZADOR



El equipo consta de un conjunto de estator y rotor de acero inoxidable 316L. El rotor se mueve dentro del estator, el estator está provisto de orificios y ranuras y el material pasa a través de estos orificios y ranuras varias veces y así se obtiene una reducción de tamaño y homogeneización.

Los Homogeneizadores están diseñados para homogeneizar, emulsificar, dispersar, suspender, solubilizar, moler, desintegrar sólidos y mezclar fluidos a alta velocidad.

SKU: N / A | **Categorías:** [Agitador Homogeneizador - Modelo I + D](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificación detallada para Agitador homogeneizador

Código Del Producto	Modelo	Hp del motor	RPM	Capacidad de mezcla
B-01-24-18-01-0101	BellAgiHom-12	0.25	2800	12 litros
B-01-24-18-01-0102	BellAgiHom-25	0.5	2800	25 litros
B-01-24-18-01-0103	BellAgiHom-100A	1	2800	100 litros
B-01-24-18-01-0104	BellAgiHom-200	2	2800	200 litros
B-01-24-18-01-0105	BellAgiHom-250	3	2800	250 litros
B-01-24-18-01-0106	BellAgiHom-100B	1	2800	100 litros

Características sobresalientes

- Soporte con arreglos de altura regulable.
- El eje del rotor está acoplado directamente al motor
- Todas las piezas de contacto están hechas de material de calidad 316.
- Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar un funcionamiento seguro de la unidad.
- Motor: 1 / 2HP, 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP.
- Las capacidades de mezcla varían según el material del proceso, la viscosidad y la forma del recipiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO