

## AGITADOR/MEZCLADOR VORTEX MULTI-TUBO



- Procesa un máximo de 50 muestras a la vez.
- Control por microprocesador, pantalla LED de velocidad y tiempo.
- Diseño de programa humanizado, mezcla corta incorporada y modos de operación de sincronización con operación estable y bajo nivel de ruido

**SKU:** BellVortexMulti-2500 | **Categorías:** [Agitador Vortex](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellVortexMulti-2500
Rango de velocidad	500-2500rpm
Precisión de velocidad	± 50 rpm (detección a 2500 rpm)
Rango de tiempo	1~9999min
Diametro de trabajo	4mm
Peso maximo de carga	5kg
Tamaño de panel superior	311*184mm
El consumo de energía	60W
Fuente de poder	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño externo	426*250*480mm
Tamaño de embalaje	530*350*580mm

### Accesorios

Código	Tipo	Agujeros	Dimensión(mm)
BellVorOpc1	ΦMarco de tubo de 10mm (opcional)	50	245*132*45mm
BellVorOpc2	ΦMarco de tubo de 12mm (estandar)	50	245*132*45mm
BellVorOpc3	ΦMarco de tubo de 13mm (opcional)	50	245*132*45mm
BellVorOpc4	ΦMarco de tubo de 16mm (tubo de 15ml) (opcional)	50	245*132*45mm
BellVorOpc5	ΦMarco de tubo de 25mm (opcional)	15	245*132*45mm
BellVorOpc6	ΦMarco de tubo de 29mm (tubo de 50ml) (opcional)	15	245*132*45mm
BellVorOpc7	Juego de Bandejas (Superior e inferior) (opcional)	/	305*178.5*25mm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO