

## AGITADOR MOTORIZADO CON TEMPORIZADOR DIGITAL -H-4379.5F



**SKU:** H-4379.5F | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equivalente de arena](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T176](#), [ASTM D2419](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El vibrador de arena motorizado equivalente cuenta con un temporizador digital, que se puede configurar de 0 a 60 minutos con apagado automático. Cuenta con una interfaz digital fácil de usar con una precisión del 0,5%. para aumentar la precisión y la facilidad de operación. Se recomienda para muestras en el laboratorio.

La oscilación consistente y repetible del aparato elimina la variación causada por el operador. La operación de sacudida ofrece una carrera de 8 "(203 mm) a una velocidad de  $175 \pm 2$  golpes por minuto. Dimensiones: 12" x 24 "x 24" Alt. (31 x 61 x 61 cm).

El vibrador motorizado, equivalente en arena con temporizador digital admite las siguientes normas: ASTM D2419, AASHTO T176

- [Normas](#)

ASTM D2419  
AASHTO T176

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO