

AGITADOR MULTIFUNCIONAL PARA BAÑOS DE AGUA BELLAGITBAÑMULT-30



Modelo: BellAgitBañMult-30

Equipo de cultivo por baño maría oscilante, silencioso y estable

SKU: B-01-29-0104-0200 | **Categorías:** [Agitadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Pantalla LCD de fondo grande, muestra el valor medido, el valor ajustado y el tiempo de ajuste y el tiempo restante.
- Control de temperatura de alta precisión. Reanuda el funcionamiento automáticamente si se apaga inesperadamente.
- Control de velocidad de alta precisión: Control de retroalimentación PID, velocidad del motor estable y precisa. Diseño de arranque lento, se bloquea automáticamente después de la velocidad fuera de control, la velocidad de arranque ajustable evita salpicaduras de líquido de la botella de agitación.
- Tubo de rack y baño de agua matraz de asiento para la configuración estándar, con la función de baño de agua.

	Modelo	BellAgitBañMult-30
Código SKU		B-01-29-0104-0200
Modo		Oscilación recíproca + Baño de agua termostático
	Rango de temperatura de funcionamiento	RT~100°C
	Relación de resolución de temperatura	0.1°C
	Movimiento Temperatura	±0.1°C
Función	Uniformidad de temperatura	±0.2°C
	Amplitud de oscilación recíproca	16 o 24 mm (Ex-factory es 16 mm)
	Gama de frecuencias alternativas	20 ~ 180 (r / min)
	Precisión de frecuencia alterna	±1 rpm
	Tanque de agua	Espejo de acero inoxidable
	Carcasa exterior	Acero laminado en frío electrostático Exterior de pulverización
	Cubierta superior	Espejo de acero inoxidable
Estructura	Capa aislante	Poliuretano
	Calentador	Calentador de acero inoxidable
	Modo de conducción	Cigüeñal + doble enlace + cuatro ruedas
	Estante	Espejo de acero inoxidable
	Potencia nominal	1.5kW

Modelo	BellAgitBañMult-30
Controlador	Modo de control alternativo Modo de configuración Temperatura Modo de visualización Modo de visualización de velocidad Temporizador Función de operación Parada automática, parada rápida de inicio Sensor de temperatura Sensor de velocidad Función adicional Memoria bloqueada y apagada
Dispositivo de seguridad	LCD PID Control inteligente Configuración del botón táctil Pantalla LCD 0~9999 mín Operación de valor fijo, función de temporización, PT100 Hoare Corrección de desviación, teclas de menú Alarma de sobret temperatura, menú bloqueado, agua llena o protección contra la escasez, protección de bloqueo del eje del motor;
Especificación	Tamaño del tanque de agua (W*L*H) (mm) 500*310*200 Tamaño exterior (W*L*H) (mm) 828*360*425 Tamaño del embalaje (W*L*H) (mm) 910*500*600 Cesta de choque de resorte Tamaño (milímetro) 395*250 Cesta de choque más grande Tamaño (ml / pieza) 100ml*12/250*8/500*6 Volumen interior 31L Cojinete de cesta de choque 5kg/capa Corriente nominal (50Hz) AC220V/6.8A NW/GW (kg) 20/30
Accesorios	Asiento del matraz del baño de agua, portatubos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO