

## AGITADOR MULTIFUNCIONAL PARA BAÑOS DE AGUA BELLAGITBAÑMULT-30



**Modelo: BellAgitBañMult-30**

Equipo de cultivo por baño maría oscilante, silencioso y estable

**SKU:** B-01-29-0104-0200 | **Categorías:** [Agitadores](#), [sin Categoría](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Pantalla LCD de fondo grande, muestra el valor medido, el valor ajustado y el tiempo de ajuste y el tiempo restante.
- Control de temperatura de alta precisión. Reanuda el funcionamiento automáticamente si se apaga inesperadamente.
- Control de velocidad de alta precisión: Control de retroalimentación PID, velocidad del motor estable y precisa. Diseño de arranque lento, se bloquea automáticamente después de la velocidad fuera de control, la velocidad de arranque ajustable evita salpicaduras de líquido de la botella de agitación.
- Tubo de rack y baño de agua matraz de asiento para la configuración estándar, con la función de baño de agua.

	<b>Modelo</b>	<b>BellAgitBañMult-30</b>
Código SKU		B-01-29-0104-0200
Modo		Oscilación recíproca + Baño de agua termostático
	Rango de temperatura de funcionamiento	RT~100°C
	Relación de resolución de temperatura	0.1°C
	Movimiento Temperatura	±0.1°C
Función	Uniformidad de temperatura	±0.2°C
	Amplitud de oscilación recíproca	16 o 24 mm (Ex-factory es 16 mm)
	Gama de frecuencias alternativas	20 ~ 180 (r / min)
	Precisión de frecuencia alterna	±1 rpm
	Tanque de agua	Espejo de acero inoxidable
	Carcasa exterior	Acero laminado en frío electrostático Exterior de pulverización
	Cubierta superior	Espejo de acero inoxidable
Estructura	Capa aislante	Poliuretano
	Calentador	Calentador de acero inoxidable
	Modo de conducción	Cigüeñal + doble enlace + cuatro ruedas
	Estante	Espejo de acero inoxidable
	Potencia nominal	1.5kW

Modelo	BellAgitBañMult-30
Modo de control alternativo	LCD PID Control inteligente
Modo de configuración	Configuración del botón táctil
Temperatura Modo de visualización	Pantalla LCD
Modo de visualización de velocidad	0~9999 mín
Temporizador	Operación de valor fijo, función de temporización,
Controlador	Función de operación Parada automática, parada rápida de inicio
	Sensor de temperatura
	Sensor de velocidad
	Función adicional
	Memoria bloqueada y apagada
Dispositivo de seguridad	Alarma de sobretemperatura, menú bloqueado, agua llena o protección contra la escasez, protección de bloqueo del eje del motor;
	Tamaño del tanque de agua (W*L*H) (mm)
	500*310*200
	Tamaño exterior (W*L*H) (mm)
	828*360*425
	Tamaño del embalaje (W*L*H) (mm)
	910*500*600
Especificación	Cesta de choque de resorte Tamaño (milímetro)
	395*250
	Cesta de choque más grande Tamaño (ml / pieza)
	100ml*12/250*8/500*6
	Volumen interior
	31L
	Cojinete de cesta de choque
	5kg/capa
	Corriente nominal (50Hz)
	AC220V/6.8A
	NW/GW (kg)
	20/30
Accesorios	Asiento del matraz del baño de agua, portatubos

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO