

## AGITADOR ORBITAL BELL-AGITORB-3KG



- Capacidad de carga máxima de 3 kg;
- Pantalla LCD independiente para velocidad y tiempo;
- Los valores de velocidad y tiempo pueden modificarse durante la marcha;
- Motor de corriente continua sin escobillas que no requiere mantenimiento;
- La altura de los tornillos del pie se puede ajustar para asegurar un funcionamiento estable;
- Modo continuo o temporizado opcional.

**SKU:** B-01-29-0104-0100 | **Categorías:** [Agitador Orbital](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	Modelo	Bell-AgitOrb-3kg
Código SKU		B-01-29-0104-0100
Diámetro orbital		10mm
Capacidad Max. de carga		3kg
Tipo de motor		Motor de CC sin escobillas
Potencia de entrada del motor		20W
Potencia de salida del motor		15W
Rango de velocidad		70-400rpm
Visualización de velocidad		LCD
Pantalla del temporizador		LCD
Ramge de configuración de tiempo		1~1199min
Voltaje		100-240V, 50/60Hz
Poder		25W
Peso		9,8 kg
Temperatura ambiente y humedad permisibles		5-40 °C, 80% HR
Dimensión (WxDxH)		420×370×100mm
Clase de protección		IP21

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO