



AGITADOR OSCILANTE Y 3D



El agitador 3D y el agitador Rocking son adecuados para aplicaciones de mezcla en campos amplios que incluyen tinción y decoloración de gel, lavados, hibridaciones, precipitación inmune y transferencias Western, etc.

SKU: N / A | **Categorías:** [Agitador 3D](#), [Otros agitadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Características

- Pantalla LCD
- Diferentes plataformas y accesorios para la selección.
- Agitador 3D: movimiento 3D suave con ángulo fijo de 9 °
- Agitador de balance: movimiento de Balance de See-saw suave con ángulo fijo de 9 °
- Puede contener una plataforma de 3 piezas (solo para la plataforma de placa de Petri)

Especificaciones Técnicas

| Modelo | BellCriVib-D3309-Pro | BellCriVib-R330-Pro |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Movimiento de balanceo | Orbital 3D | Balance de See-saw |
| ángulo | 9° | 9° |
| Capacidad de carga máxima (con accesorio) | 5kg | 10kg |
| Tipo de motor | Motor de corriente continua | Motor de corriente continua |
| Rango de velocidad | 10-70rpm | 10-70rpm |
| Visualización de velocidad | LCD | LCD |
| Rango de tiempo | 1-1199min | 1-1199min |
| Modo de operación | Operación continua / temporizada | Operación continua / temporizada |
| Temperatura ambiente | 5-40°C | 5-40°C |
| Tipo de protección | IP21 | IP21 |
| Consumo de energía | 40W | 40W |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Tamaño externo (W*D*H) | 360*430*106mm | 360*410*200mm |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 480*540*370mm | 480*560*340mm |
| Peso Bruto | 17kg | 15.5kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO