

## AGITADOR



**SKU:** B-01-24-02-15-0100 | **Categorías:** [Mezclador planetario de accesorios de agitación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"]/[tabbed\_section][vc\_column\_text]

### Especificaciones Técnicas

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

#### Código Del Producto

**B-01-24-02-15-0100**

Modelo	BellAgi-20
Capacidad bruta (lt)	5 litros
Cuenco	16 SWG, SS 316
Acabado de superficie	Acabado espejo - ra 0,10 micras (interior) Acabado mate - grano 150 (exterior)
Agitador	SS 316
Empaquetadura	Silicona de grado alimenticio
Capacidad de trabajo (lt)	3 a 5 litros.
Cuerpo principal	Revestimiento de polvo de aluminio.
Peso neto (kg)	5,5 Kg
Peso bruto (kg)	20 Kg
Dimensiones	5.5 'x 7 "x 13" pulgadas
Embalaje	17 "x 11,5" x 14 "pulgadas

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO