

## AGITADORES DE CA/AGITADORES ANTIFRAGMENTOS - BELL-AGIHEL-CAF-140/DFP



### Características destacadas:

Posibilidad de preajustar la velocidad de agitación en incrementos de 10 RPM

Visualización digital de la velocidad de agitación dentro del rango de 10% a 100% (+100 RPM)

Eje de agitación SS 316, varillas de retorta SS 304

**SKU:** B-01-23-0102-0102 | **Categorías:** [Agitadores de Helice](#) | **Etiquetas:** [Agitadores de CA/agitadores antifragmentos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Agitadores de CA

- Estos agitadores son agitadores de velocidad variable de CA sin escobillas especialmente diseñados y accionados por un inversor de frecuencia para garantizar una velocidad reproducible con cualquier carga. El modelo Bell-AgiHel-CAF-140/DFP está disponible con un motor a prueba de llamas y un variador de frecuencia dentro de una caja ignífuga.
- Estos agitadores tienen una velocidad estable y constante para materiales viscosos y soluciones que cambian de viscosidad durante la mezcla. Llevan incorporado un indicador digital de RPM para la validación y reproducibilidad del proceso

Modelo	Codigo SKU	Eje de agitación		Impulsor	Motor	Velocidad (rpm)		Capacidad de agitación		Indicador digital de velocidad
		Longitud (mm)	Tipo			Min	Max	Tipo de fluido	Volumen max	
Bell-AgiHel-CAF-140/D	B-01-23-0102-0101 730	10	4 CUCHILLA CRUZADA	100	AC Brushless (sin escobillas)	100	1400	AGUA/ACEITE LIGERO	40 LTRS. ✓	
Bell-AgiHel-CAF-140/DFP	B-01-23-0102-0102 550	10	4 CUCHILLA CRUZADA	100	A prueba de llamas	100	1400	AGUA/ACEITE LIGERO	40 LTRS. ✓	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO