


## ALA-1/4, FLUORÓMETRO DE 4 CANALES



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Fotómetros](#), [Densitómetros](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ESPECIFICACIONES

Fuente de excitación	Light diode (Luxeon) through interference filter
Mitad del ancho del espectro de transmisión del filtro de interferencias	7 nm
Detector	Photomultiplier
Tiempo de medición del rotor completo	30 sec/channel
Capacidad de los rotores R-36/0.5	36 microtubes (0.5 ml)
Capacidad de los rotores R-48/0.2	48 microtubes (0.2 ml)
Software	Open type
Interfaz de comunicación	USB
Requisitos del sistema del ordenador:	1000 MHz PIII Intel, 124 MB RAM, Windows XP/Vista/7, USB port
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	400x250x190 mm
Peso	8.5 kg
Tensión nominal	230 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	30 W

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO