

ALEACIÓN DE ALUMINIO -H-2345



SKU: H-2345 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa principalmente en estándares para determinar el agua en petróleo crudo, alquitranes y derivados de esos materiales.

Modelo grande, Dia. int. de 3.75 "x 9.5" (95 mm x 241 mm), tiene tres tubos, dos perforados 10/18 y uno perforado las 24/40).

Modelo pequeño, 3.5 "x 6" (89 mm x 152 mm) de Dia. int., tiene una capacidad de 1 qt, (0.95 L) y una tubulure.

Ambos son de aluminio fundido.

Aluminio admite los siguientes estándares: [ASTM D95](#), [ASTM D244](#), [ASTM D1461](#), ASTM E123, AASHTO T59, AASHTO T110

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO