

## AMOLADORA PARA PISO DE CABEZA DUAL CP200



### Características y beneficios:

- Acelerador remoto
- Apertura del puerto de polvo 2 "
- Punto de engrase múltiple
- Marco de caja de acero de 1/4 "de espesor
- Conexión de la manguera de agua
- Asas de operador ajustables
- Múltiples manijas de elevación y un solo punto de elevación
- La cabeza doble permite un área de pulido grande de 24 "con dos cabezas de pulido de 12"
- 4 posiciones de eje trasero y eje giratorio
- Se ajusta a la altura del cabezal de rectificado que se está utilizando y permite un cambio rápido en la distribución del peso durante el rectificado o el transporte
- Puede usar cabezal de diamante, bloques de carburo o piedras de pulir






NOTA: Cada amoladora de piso viene con un lastre de 65 lb (\* no incluye el modelo CP202E1). Segundo peso opcional disponible 2501047 47017

\* Debe especificar 115V o 230V cuando ordene caballos de fuerza según la clasificación del fabricante del motor



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Preparación del núcleo](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	11192	Número de catálogo: 11192 Potencia del motor: 7.5 HP-3PH, 230V	11192
	47799	Número de catálogo: 47799 Potencia del motor: 10,2 HP	47799
	48555	Número de catálogo: 48555 Potencia del motor: 2 HP-1PH, 115V o 230V	48555
	48556	Número de catálogo: 48556 Potencia del motor: 7.5 HP-1PH, 230V	48556
	48558	Número de catálogo: 48558 Potencia del motor: 17.5 HP-2500PSI, 12 GPM	48558

**Imagen**

**SKU**

**Descripción**

**SKU / Modelo**



94965 Número de catálogo: 94965 Potencia del motor: 7.5 HP-3PH, 460V 94965

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acomoda tanto cabezales de esmerilado de diamante como bloques de esmerilado para trabajos grandes de esmerilado  
Capacidad de la cabeza de 10" / 12"  
24" de cobertura!

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO